


# Robinet cu bila VZBM-11/4-RP-40-F-3T-F0405-B2B3

Numar piesa: 4451858

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Structura constructiva	Robinet cu bila cu 3 cai Orificiu T
Tip de actionare	mecanic
Principiul de etansare	slab
Pozitie de instalare	orice
Tipul de montare	Instalarea liniei
Conectare armatura	Rp1 1/4
Indicatorul pozitiei de comutare	Directia fantei = directia de curgere
Model de gaurire a flansei	F04 F05
Ø interior	32 mm
Dimensiunea nominala DN	32
Functie de ventil	3/2
Directia de curgere	reversibil
Presiune nominala armatura PN	40
Cuplu de rupere la diferenta de presiune pentru presiune nominala armatura PN	16.7 Nm
Pe baza standardului	EN 10226-1 ISO 5211
Mediu	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:~::~-] Gaze inerte Apa - lipsa vapori de apa lichide neutre
Temperatura medie	-20 °C...130 °C
Debit Kv Tip T colt	121 m3/h
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III

<b>Caracteristica</b>	<b>Valoare</b>
Material carcasa	Alama nichelat
Cod material carcasa	CW617N
Material garnituri	HNBR PTFE
Material bila	Alama cromat
Numar material bila	CW614N
Material arbore	Alama
Cod material arbore	CW614N
Greutate produs	2930 g
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind echipamentele sub presiune
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune