



Ventil VOFC-L-B52-FG14-F19

Cod: 4514929

FESTO

bistabil, armatura tip F19A, NAMUR



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	5/2 bistabil
tip de actionare	electric
Latime	40 mm
Debit nominal	989 l/min
Presiune de operare Mpa	0,25 ... 0,8 MPa
presiune de operare	2,5 ... 8 bar
Structura constructiva	Sertar cu piston
Tip de protectie	IP65
Deschidere nominala	6 mm
Principiu de etansare	moale
pozitie instalare	Oricare
Actionare manuala auxiliara	fara
Tip de comanda	pilotat
Alimentare cu aer a pilotului	intern
directie de curgere	nu este reversibil
Safety Integrity Level (SIL) = Nivel de siguranta integrata	Produsul poate fi utilizat in SRP/CS pana la SIL 2 (cerere ridicata) Produsul poate fi utilizat in SRP/CS pana la SIL 2 Low Demand
Debit Kv alimentare	1,08 m3/h
Debit Kv exhaustare	1,08 m3/h
Debit nominal standard 2-3	978 l/min
Durata de deconectare	22 ms
Durata de conectare	26 ms
mediu de operare	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura medie	-25 ... 60 °C
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Greutate produs	680 g
Conexiune pneumatica 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	Flansa 1/4 conexiuni NAMUR
Conexiune pneumatica 3	G1/4
Conexiune pneumatica 4	Flansa 1/4 conexiuni NAMUR
Conexiune pneumatica 5	G1/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	Aluminiu emailat