


# Bloc distribuitor FR-12-M5

Cod: 4525

FESTO

pentru distributia aerului comprimat.



## Fisa tehnica

| Caracteristica   | valoare                                       |
|--|---|
| Deschidere nominala  | 4,1 mm  |
| pozitie instalare  | Oricare                                       |
| Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura mediu de operare | 0 ... 16 bar                                  |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare                | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                               | 2 - Rezistenta moderata la coroziune          |
| Conformitatea PWIS   | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Temperatura mediului   | -10 ... 60 °C                                 |
| Cuplul nominal de strangere  | 3,5 Nm  |
| Toleranta la momentul nominal de strangere                         | ± 20 %  |
| Greutate produs  | 40 g  |
| Numar iesiri   | 12  |
| Numar linii de alimentare  | 1   |
| Conexiune pneumatica 1   | Filet interior G1/8                           |
| Conexiune pneumatica 2   | Filet interior M5                             |
| Indicatie material   | conform RoHS                                  |
| Materialul carcasei  | Aluminiu<br>eloxat                            |