



Ventil electromagnetic MC-5/4-1/4

Cod: 4576

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2022. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|-----------------------------|-----------------|
| functie ventil | 5/4 inchis |
| tip de actionare | electric |
| Presiune de operare Mpa | 0,2 ... 1 MPa |
| presiune de operare | 2 ... 10 bar |
| Structura constructiva | scaun tip taler |
| Tip de revenire | arcuri mecanice |
| Principiu de etansare | moale |
| Actionare manuala auxiliara | fara |
| Tip de comanda | pilotat |
| Temperatura medie | -10 ... 60 °C |
| Temperatura mediului | -5 ... 40 °C |
| Greutate produs | 1.270 g |
| Conexiune pneumatica 1 | G1/4 |
| Conexiune pneumatica 2 | G1/4 |
| Conexiune pneumatica 3 | G1/4 |
| Conexiune pneumatica 4 | G1/4 |
| Conexiune pneumatica 5 | G1/4 |