


Placa racordare VABS-S7-BE-B-N14-V14-A

Cod: 4727328

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Alimentare cu aer a pilotului	intern
Presiune de operare Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
presiune de operare	2 ... 8 bar
Debit Kv alimentare	2,2 m3/h
Debit Kv exhaustare	8,6 m3/h
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Tip de protectie	IP65
Greutate produs	250 g
tip fixare	cu orificiu
Conexiune pneumatica 1	1/4 NPT
Conexiune pneumatica 2	Flansa 1/4 conexiuni NAMUR
Conexiune pneumatica 3	1/4 NPT
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de conectare	Aluminiu emailat
Materialul etansarilor	NBR