

Ventil pneumatic



VL-8-3/8-B

Cod: 4802

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2017. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	8/2 monostabil
Debit nominal	1.800 l/min
presiune de operare	2 ... 10 bar
Structura constructiva	Sertar cu piston
Tip de revenire	arc pneumatic
Deschidere nominala	9 mm
Principiu de etansare	moale
pozitie instalare	vertical
Actionare manuala auxiliara	fara
Alimentare cu aer a pilotului	intern
Afisarea pozitiei de comutare	nu
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere necesara
Temperatura medie	-5 ... 40 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
tip fixare	cu orificiu
Conexiune pneumatica 1	G3/8
Conexiune pneumatica 2	G3/8
Conexiune pneumatica 3	G3/8
Conexiune pneumatica 4	G3/8
Conexiune pneumatica 5	G3/8
Informatii material etansari	NBR