

# Cuplaj EAMD-21-15-12-8X10

Numar piesa: 4820335

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica               | Valoare        |
|------------------------------|----------------|
| Diametrul de montare 1       | 12 mm          |
| Diametru de montare 2        | 8 mm           |
| Dimensiune                   | 21             |
| Lungime nominala             | 15 mm          |
| Pozitie de instalare         | orice          |
| Turatie max.                 | 10000 1/min    |
| Conformitatea LABS           | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de depozitare    | -25 °C...60 °C |
| Umiditate relativa           | 0 - 95 %       |
| Temperatura ambianta         | -25 °C...60 °C |
| Momentul de inertie al masei | 0.45 000065    |
| Cuplu transmisibil           | 2 Nm           |
| Greutate produs              | 13.5 g         |
| Nota privind materialele     | Conform RoHS   |