

Ventil cu parghie oscilanta RW/O-3-1/8

Numar piesa: 4937

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	3/2 deschis / inchis monostabil
Tip de actionare	mecanic
Debit nominal normal	140 l/min
Racord pneumatic de lucru	G1/8
Presiune de lucru	-0.95 bar...8 bar
Structura constructiva	Scaunul pistonului
Latimea nominala	3.5 mm
Tipul de comanda	direct
Protectie la explozie	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:~:~:]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Forța de actionare	28 N
Greutate produs	150 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conector pneumatic 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	G1/8
Conector pneumatic 3	G1/8
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aluminiu anodizat