

# Cuplaj EAMD-42-40-10-16X25

Cod: 5200227

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru de prindere 1	10 mm
Diametru de prindere 2	16 mm
marime de fabricatie	42
Lungime nominala	40 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	6.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	39 kgmm <sup>2</sup>
Moment de rotatie transferabil	17 Nm
Greutate produs	199 g
Indicatie material	conform RoHS