

Placa de baza MHA3-PR8-3-1/8

Numar piesa: 525224

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Numarul max. de pozitii de ventil	8
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de fixare placa de racordare	cu orificiu de trecere cu sina omega
Tip de fixare ventil	cu filet interior
Conexiune pneumatica 1/33	G1/4
Conexiune pneumatica 2	Filet interior G1/8
Conector pneumatic 3/11	G1/4
Materialul placii de racordare	Aliaj de aluminiu forjat