


Placa racordare MHA4-AS-3-1/4

Cod: 525227

FESTO

[pentru sub-baza ventil MHA4-...](#)



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	310 g
Metoda fixare placa de conectare	cu orificiu
Metoda fixare ventil	cu filet interior
Conexiune pneumatica 1/33	G1/4
Conexiune pneumatica 2	Filet interior G1/4
Conexiune pneumatica 3/11	G1/4
Materialul placii de conectare	zinc turnat sub presiune