

Conductor de legatura SIM-K-GD-2,5-CDN


Cod: 525259

Produs in retragere de pe piata

[Pentru cilindri CDN](#)

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2015. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
corespunde normelor	EN 61076-2-104 EN 61984
Caracteristica cablu	standard
Conditii de test ale cablului	Lant de remorcare: 5 milioane de cicluri, raza de curbura 75 mm Forta de indoire conform standardelor Festo, conditii de test la cerere. Testare conditii la cerere
Domeniul tensiunilor de operare AC	0 ... 60 V
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 60 V
rezistenta la tensiune	1,5 kV
sarcina de curent acceptabila la 40°C	3 A
grad de contaminare	3
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
tip de protectie	IP65 IP67 in stare montata IP69K
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 70 °C
temperatura mediului	-25 ... 70 °C
racord electric	poate fi prins cu brida doza dreapta cu 3 poli
diametrul cablului	4,5 mm
lungimea cablului	2,5 m
sectiunea transversala a conductorului	0,25 mm ²
codul de culori pentru izolatia conductorilor	albastru maro negru
culoare carcasa	negru
culoare invelis cablu	gri
indicatie material	Fara cupru si PFTE conform RoHS
informatii referitoare la material pentru carcasa	TPE-U(PU)
informatia referitoare la materialul mantalei izolatoare	PVC
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	TPE-U(PU)