



# Senzor de proximitate CRSMT-8-PS-K5-LED-24

Cod: 525564

FESTO

electric, fara contact, PNP, pentru axe cu canal T, cu cablu,  
rezistent la coroziune si acizi.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Model	pentru fanta T
Aprobare	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
Indicatie material	Fara cupru si PFTE
Principiu de masurare	magneto-rezistiv
Temperatura mediului	-20 ... 60 °C
Iesire de comutare	PNP
Functie de element de comutare	inchizator
Reproductibilitatea valorii de comutare	+/- 0,1 mm
Durata de anclansare	0,2 ms
durata de deconectare	0,5 ms
Frecventa maxima de comutare	1.000 Hz
Curentul maxim de iesire	100 mA
Capacitate maxima de comutare DC	3 W
Cadere de tensiune	<= 1,8 V
Curent rezidual	<= 0,1 mA
Rezistenta la scurt-circuit	Da
Domeniul tensiunilor de operare DC	10 ... 30 V
protectie contra inversarii polaritatii	Pentru toate conexiunile electrice
Conectare electrica	cablu 3 fire
Lungimea cablului	5 m
Materialul invelisului cablului	TPE-O
tip fixare	prins in fanta T
Greutate produs	60 g
Materialul carcasei	PP otel inoxidabil aliaj inalt
Afisarea starii de comutare	LED galben
Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 60 °C
Tip de protectie	IP65 IP68 IP69K
Tensiune de izolare	500 V
Grad de contaminare	3