

Kit fixare CRSMB-8-32/100

Numar piesa: 525565

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	8
Design	pentru cilindri rotunzi
Pozitie de instalare	orice
pentru Ø piston	Ø32 - Ø100
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Mediu coroziv deosebit de puternic
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Tip de protectie	IP65 IP68 IP69K
Temperatura ambianta	-40 °C...90 °C
Greutate produs	3 g
Tipul de montare	lipit
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Aluminiu, anodizat TPE-U (PU)