


Bloc racordare VIGK-04-D-2-1/2

Cod: 525570

FESTO

pentru insule 04, debit marit, ventile ISO marimea 2 (G 1/2)



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
bazat pe norme	ISO 5599-2
numarul max. de pozitii de ventile	1
presiune de operare	-0,9 ... 16 bar
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
tip de protectie	IP65
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
tip fixare placa de conectare	cu gaura de trecere
racord pneumatic 1	G3/4
racord pneumatic 2	G1/2
racord pneumatic 3	G3/4
racord pneumatic 4	G1/2
racord pneumatic 5	G3/4
informatii referitoare la material pentru placa de conectare	aluminiu turnat sub presiune