


# Bloc racordare VIGI-04-D-1-3/8

Cod: 525572

FESTO

pentru insule de ventile



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
deschidere nominala	8 mm
presiune de operare	-0,9 ... 16 bar
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
temperatura mediului	-10 ... 60 °C -10 ... 60 °C
tip fixare placa de conectare	cu gaura de trecere
racord aer de comanda 12	G1/8
racord aer de comanda 14	G1/8
racord pneumatic 3/5 combinat	G1/2
racord pneumatic 1	G1/2
racord pneumatic 2	G3/8
racord pneumatic 4	G3/8
racord pneumatic 5	G1/2
informatii referitoare la material pentru placa de conectare	aluminiu turnat sub presiune