


Conductor de legatura KMYZ-3-24-M8-0,5-LED-PUR

Cod: 525654

FESTO

foarte flexibil, pentru ventile cu comutare rapida MH2/MH3 si distribuitor multi-pin MPV



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	oricare
afisarea pozitiei de comutare	LED
tip de protectie	IP65
temperatura mediului	-10 ... 50 °C
cuplu de pornire	0,25 Nm
greutate produs	18 g
racord electric	stecher cu cot / stecher drept forma patrata / M8x1 2-pin / 3-pin
structura cablului	2x0,25
diametrul cablului	3,4 mm
lungimea cablului	0,5 m
conexiunea conductorului de protectie	nu este disponibil
tip fixare	pe ventil magnetic cu surub central M2
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru carcasa	PA
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	TPE-U(PUR)
informatii material conectori	bronz