

Manometru MA-50-2,5-R1/4-E-RG

Numar piesa: 525727

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|--|
| Interval de afisare | 0 bar...2.5 bar |
| Conform cu standardul | EN 837-1 |
| Dimensiune nominala, manometru | 50 |
| Protectie la explozie | Respectati informatiile din certificat Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX) |
| Structura constructiva | Manometru cu tub Bourdon |
| Tipul de montare | Instalarea liniei |
| Mediu de operare | Gaze inerte lichide neutre |
| Presiune de lucru | 0 MPa...0.25 MPa 0 bar...2.5 bar 0 000032...36.25 000032 |
| Factor de incarcare alternanta | 0.66 |
| Clasa de precizie de masurare | 2,5 |
| Tip de protectie | IP43 |
| Temperatura medie | -20 °C...60 °C |
| Temperatura ambianta | -20 °C...60 °C |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Pozitie de conectare | Partea din spate, centrat |
| Conexiune pneumatica | R1/4 |
| Materiale care intra in contact cu mediul | Alama |
| Material pivot de insurubare | Alama |
| Material carcasa | ABS |
| Material vizor | PMMA |

| Caracteristica | Valoare |
|---|-------------------------------|
| Culoarea carcasei | negru |
| Greutate produs | 75 g |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | fara acetilena fara oxigen |
| Scala | Scara unica bar (exterior) |