

Senzor de proximitate SME-8F-DS-24V-K0,3-M8D

Cod: 525896

FESTO

electric, cu contact Reed, pentru pentru actionari cu canale de 8 mm pentru senzori, montare de sus, cu fisa M8.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Domeniul tensiunilor de operare DC	10 ... 30 V
iesire de comutare	cu contact bipolar
functiune de element de comutare	inchizator
curentul max. de iesire	500 mA
lungimea cablului	0,3 m
racord electric	cu 3 poli cablu cu fisa M8x1
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
design	pentru canelura T
rezistenta la scurt-circuit	nu
principiul de masurare	magnetic Reed
protectie contra inversarii polaritatii	nu
afisarea starii de comutare	LED galben
durata de deconectare	0,03 ms
durata de anclansare	<= 0,5 ms
putere de comutare max. DC	10 W
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	conform directivei europene EMV
tip de protectie	IP65 IP67
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 60 °C
temperatura mediului	-20 ... 60 °C
aprobare	c UL us - Listed (OL)
greutate produs	10 g
reproductibilitatea valorii de comutare	+/- 0,1 mm
tip fixare	prins cu clama in canelura T
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru carcasa	PA
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	PUR