

Ventuza ESS-50-BT-M10

Cod: 525994

FESTO

usor interschimbabile,



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Compensarea inaltimii pentru ventuza vacuum	10 mm
Raza minima a piesei de prelucrat R	40 mm
Deschidere nominala	2,5 mm
Diametru ventuza	50 mm
Volum ventuza	17,6 cm ³
pozitie instalare	Oricare
Atribuire suport de ventuza	marimea 5
Forma ventuza	Rotund, burduf 1,5 pliuri
presiune de operare	-0,95 ... 0 bar
Presiune nominala de operare	-0,7 bar
mediu de operare	Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura mediului	-10 ... 80 °C
Fora de retentie la presiunea nominala	100 N
Fora laterala la presiunea nominala	39 N
Greutate produs	25 g
tip fixare	Prin port vacuum
Racord de vacuum	M10
Culoare	rosu brun
Duritate Shore	72 +/- 5
Materialul dopului filetat	Aliaj de aluminiu forjat
Indicatie material	conform RoHS
Materialul ventuzei	Vulkollan®