


Cupa ventuza ESV-30-GT

Cod: 526000

FESTO

Parte de schimb, usor de inlocuit



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Compensarea inaltimii pentru ventuza vacuum	3,5 mm
Raza minima a piesei de prelucrat R	26 mm
Diametru ventuza	30 mm
Volum ventuza	2,4 cm ³
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	rotund, in forma de clopot
Forma ventuza	rotund adanc
presiune de operare	-0,95 ... 0 bar
Presiune nominala de operare	-0,7 bar
mediu de operare	Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura mediului	-10 ... 80 °C
Fora de rupere la 70% vacuum	36 N
Fora de retentie la presiunea nominala	36 N
Fora laterala la presiunea nominala	13 N
Greutate produs	4,2 g
tip fixare	Prin port vacuum
Culoare	rosu brun
Duritate Shore	72 +/- 5
Indicatie material	conform RoHS
Materialul ventuzei	Vulkollan®