


Set manometru DPA-100-10-MA-SET

Cod: 526098

FESTO

pentru multiplicator presiune



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|-----------------------------|--------------------------|
| Corespunde normelor | EN 837-1 |
| Marime nominala manometru | 40 |
| Structura constructiva | manometru cu tub Bourdon |
| tip fixare | cu filet exterior |
| presiune de operare | 10 bar |
| Clasa preciziei de masurare | 2,5 |
| Tip de protectie | IP43 |
| Temperatura mediului | 5 ... 60 °C |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| pozitie instalare | Oricare |
| Conexiune pneumatica | G1/4 |
| Greutate produs | 305 g |