


# Generator de vacuum VN-10-L-T4-PQ2-VQ3-RQ3

Cod: 526157

FESTO

Standard, rata mare de aspirare, latime 18 mm, forma T cu conectori.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala ajutoraj Laval	0,95 mm
Marimea ramei	18 mm
pozitie instalare	Oricare
Caracteristica ejectorului	Debit de absorbtie ridicat standard
Structura constructiva	in forma de T
Presiunea de operare pentru debitul maxim de aspirare	4 bar
presiune de operare	1 ... 8 bar
Presiune nominala de operare	6 bar
Debitul maxim de aspirare fata de atmosfera	62,7 l/min
timp alimentare la presiune de operare nominala	0,46 s
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere imposibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	0 ... 60 °C
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Cuplu de strangere maxim	0,5 Nm
Greutate produs	27 g
tip fixare	cu orificiu cu accesorii
Conexiune pneumatica 1	QS-6
Conexiune pneumatica 3	QS-8
Racord de vacuum	QS-8
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul duzei de receptare	POM
Materialul carcasei	ranforsat POM
Materialul duzei emițătorului	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul racordului	Alama nichelat