

Filtru cu regulator de presiune LFR-N1/8-D7-5M-MICRO-H

Cod: 526282



Produs in retragere de pe piata

FESTO

cu placa filetata de racordare si manometru, purja semi-automata

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2016. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| marime de fabricatie | Micro |
| serie | D |
| pozitie instalare | vertical |
| finetea filtrului | 5 µm |
| evacuare condensat | semiautomat |
| cantitatea max. de condensat | 3 cm ³ |
| presiune de operare | 1 ... 10 bar |
| histerezis presiune max. | 0,3 bar |
| debit nominal normal | 410 l/min |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gaze inerte |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 |
| clasa de puritate a aerului la iesire | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gaze inerte |
| temperatura mediului | -10 ... 60 °C -10 ... 60 °C |
| greutate produs | 124 g |
| tip fixare | cu suport - tip vinclu la alegere: montare in linie |
| racord pneumatic 1 | NPT1/8-27 |
| racord pneumatic 2 | NPT1/8-27 |
| indicatie material | conform RoHS |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | aliaj maleabil aluminiu |
| informatii referitoare la material pentru pahar | PC |