

Ungator LOE-N1/8-D-MICRO

Cod: 526311



Produs in retragere de pe piata

cu placa filetata de racordare

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2016. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Micro
serie	D
pozitie instalare	vertical +/- 5°
structura constructiva	ungator proportional standard
cantitatea max. de umplere cu ulei	6,5 cm ³
presiune de operare	1 ... 10 bar
debitul minim pentru functiune ungator	3 l/min
debit nominal normal	410 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4-] Gaze inerte
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare posibila cu ungere (necesara pentru alte operatii)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-4-] Gaze inerte
temperatura mediului	-10 ... 60 °C -10 ... 60 °C
greutate produs	59 g
tip fixare	cu accesorii la alegere: montare in linie
racord pneumatic 1	NPT1/8-27
racord pneumatic 2	NPT1/8-27
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminiu turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru pahar	PC