

Manometru MA-27-10-M5



Cod: 526323

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

cu afisaj in bar.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2023. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Domeniu afisaj [bar]	0 ... 10 bar
Marime nominala manometru	27
Structura constructiva	manometru cu tub Bourdon
tip fixare	montare in linie
mediu de operare	Gaze inerte Fluide neutre
presiune de operare	0 ... 10 bar
Factor sarcina alternativa	0,66
Clasa preciziei de masurare	4
Tip de protectie	IP43
Temperatura medie	0 ... 60 °C
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Indicatie material	conform RoHS
Pozitia racordului	Partea posterioara centrata
Conexiune pneumatica	M5
Materiale in contact cu mediul	Alama
Materialul dopului filetat	Alama
Materialul carcusei	PA
Materialul ecranului	PS
Culoare carcasa	negru
Greutate produs	11 g
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	fara acetilena fara oxigen