



Actionare liniara DGP-32-500-PPV-A-B

Cod: 526655

FESTO

Permite echiparea cu senzori de proximitate, fara tija, cu cuplare mecanica intre tija si elementul actionat, cu amortizare reglabila la ambele capete.

produs retras. Livrabil pana in 2013.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	500 mm
diametru piston	32 mm
amortizare	PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete amortizor, caracteristica dura
pozitie instalare	oricare
ghidaj	ghidaj de baza
principiu de preluare	se asambleaza numai prin forma (slit)
recunoasterea pozitiei	pentru senzor de proximitate
presiune de operare	2 ... 8 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
lungime de amortizare	20 mm
moment transversal Mx (diagrama)	2 Nm
forta teoretica la 6 bar, revenire	483 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	483 N
masa miscata	320 g
masa miscata la 0 mm cursa	320 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	1.550 g
adaos de masa la 10 mm cursa	41 g
racorduri alternative	vezi desenul produsului
racord pneumatic	G1/8
informatii referitoare la material pentru capac	aluminu turnat cu strat acoperitor
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminu eloxat