

# Manometru MA-50-232-R1/4-PSI-E-RG

Numar piesa: 526790

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                            | Valoare  |
|---|--|
| Intervalul de afisare                     | 0 000032...232 000032  |
| Conform cu standardul                     | EN 837-1   |
| Dimensiune nominala, manometru            | 50   |
| Protectie la explozie                     | Respectati informatiile din certificat<br>Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| Structura constructiva                    | Manometru cu tub Bourdon   |
| Tipul de montare                          | Instalarea liniei  |
| Mediu de operare                          | Gaze inerte<br>lichide neutre  |
| Presiune de lucru                         | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar<br>0 000032...232 000032   |
| Factor de incarcare alternanta            | 0.66   |
| Clasa de precizie de masurare             | 2,5  |
| Tip de protectie                          | IP43   |
| Temperatura medie                         | -20 °C...60 °C   |
| Temperatura ambianta                      | -20 °C...60 °C   |
| Conformitatea LABS                        | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Nota privind materialele                  | Conform RoHS   |
| Pozitie de conectare                      | Partea din spate, centrat  |
| Conexiune pneumatica                      | R1/4   |
| Materiale care intra in contact cu mediul | Alama  |
| Material pivot de insurubare              | Alama  |
| Material carcasa                          | ABS  |
| Material vizor                            | PMMA   |

| <b>Caracteristica</b>                       | <b>Valoare</b>                |
|---|-------------------------------|
| Culoarea carcasei                           | negru                         |
| Greutate produs                             | 75 g                          |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | fara acetilena<br>fara oxigen |
| Scala                                       | Scara unica<br>psi (exterior) |