


Releu de presiune SDE5-V1-O-Q3-P-M8

Cod: 527456

FESTO

pentru vacuum, versiunea cu stecher M8.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
iesire de comutare	PNP
functiune de element de comutare	inchizator
functia de comutare	valoare de prag cu histerezis fix
racord electric	fisa M8x1 cu 3 poli conform EN 60947-5-2 design rotund
tip de protectie	IP40
racord pneumatic	QS-3
pozitie instalare	oricare
rezistenta la scurt-circuit	pulsatil
marimea de masurare	presiune relativa
procesul de masurare	releu de presiune piezorezistiv
protectie contra inversarii polaritatii	pentru toate racordurile electrice
domeniu de reglare a valorilor-prag	0 ... 100 %
afisarea starii de comutare	LED galben
Domeniul tensiunilor de operare DC	15 ... 30 V
curentul max. de iesire	100 mA
mediu de operare	aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 40 µm aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 40 µm
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	0 ... 50 °C 0 ... 50 °C
aprobare	c UL us - Recognized (OL) C-Tick
greutate produs	19 g
gama de masurare presiune, valoare initiala	0 bar
gama de masurare presiune, valoare finala	-1 bar
histerezis FS	2 %
reproductibilitate valoare de comutare	0,3 %
tip fixare	cu accesorii
indicatie material	contine substante cu LABS
informatii referitoare la material pentru carcasa	PA POM ranforsat cu PPS