



Unitate de blocare

KEC-20

Cod: 527493

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Tipul de prindere cu directia de actionare	Pe ambele parti blocare cu arc, deblocare pneumatica
presiune de operare	3,8 ... 10 bar
Presiunea minima de eliberare	3,8 bar
Material rotund de prins	20 mm
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Fora statica de mentinere	3.200 N
Greutate produs	4.515 g
tip fixare	cu filet interior cu accesorii
Conexiunea pentru eliberare, unitate de prindere	G1/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR TPE-U(PU)
Materialul arcului	otel aliaj inalt
Materialul carcusei	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul bacurilor	otel de scule
Materialul pistonului	Aliaj de aluminiu forjat