

# Regulator presiune MS4N-LRB

Numar piesa: 527693

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare  |
|---|--|
| Dimensiune                                  | 4  |
| Seria                                       | MS   |
| Blocaj de actionare                         | Buton rotativ cu blocare<br>Buton rotativ cu blocare integrata<br>blocabil cu accesorii    |
| Pozitie de instalare                        | orice  |
| Structura constructiva                      | Regulator de presiune cu manometru   |
| Functia de regulator                        | Presiune de iesire constanta<br>cu ventilare secundara<br>cu comportament de curent invers |
| Indicator de presiune                       | pregatit G1/4<br>G1/8 pregatit<br>cu senzor de presiune<br>cu manometru                    |
| Presiune de lucru                           | 0.8 bar...14 bar   |
| Domeniu de reglare a presiunii              | 0.3 bar...12 bar   |
| Histerezis max. de presiune                 | 0.25 bar   |
| Debit nominal normal                        | 300 l/min...2200 l/min   |
| Autorizare                                  | c UL us - recunoscut (OL)  |
| Mediu de operare                            | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gaze inerte                               |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)                         |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK        | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii   |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura de depozitare                   | -10 °C...60 °C   |
| Siguranta alimentara                        | vedeti informatii detaliate despre material  |
| Temperatura medie                           | -10 °C...60 °C   |
| Temperatura ambianta                        | -10 °C...60 °C   |
| Greutate produs                             | 222 g  |
| Tipul de montare                            | optional:<br>Instalarea panoului frontal<br>Instalarea liniei<br>cu accesorii              |
| Nota privind materialele                    | Conform RoHS   |

| <b>Caracteristica</b>          | <b>Valoare</b>               |
|--------------------------------|------------------------------|
| Materialul placii de racordare | Aluminiu turnat sub presiune |
| Material element de comanda    | PA<br>POM                    |
| Material garnituri             | NBR                          |
| Material carcasa               | Aluminiu turnat sub presiune |
| Material membrana              | NBR                          |