


Modul ramificare MS4N-FRM

Numar piesa: 527704

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Modul de ramificare
Indicator de presiune	pregatit G1/4 G1/8 pregatit cu senzor de presiune cu manometru
Presiune de lucru	0 bar...14 bar
Diametru nominal normal pe directia principala de curgere 1->2	1200 l/min...4600 l/min
Debit nominal normal, iesire in sus	500 l/min...1600 l/min
Debit nominal normal, iesire in jos	500 l/min...1700 l/min
Autorizare	c UL us - recunoscut (OL)
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	165 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune