

# Grup de regatoare de presiune LRB-1/4-D-O-K3-MINI



Cod: 528970

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

cu kit de legatura, placi de racordare si suport. Bloc cu 2,3,4 sau 5 regatoare, fara manometru

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Mini
serie	D
Blocare regulator	Buton rotativ cu opritor
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	ventil de reglare cu membrana cu comanda directa cu alimentare continua de aer comprimat
Functie de regulator	Presiune de iesire constanta cu compensare a presiunii initiale cu aerisire secundara
Afisarea presiunii	Pentru filet G1/8
presiune de operare	1 ... 16 bar
Domeniu reglare presiune	0,5 ... 12 bar
Histerezis presiune maxima	0,2 bar
Debit nominal	1.600 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	1.090 g
tip fixare	cu accesorii
Conexiune pneumatica 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Materialul placii de conectare	zinc turnat sub presiune
Materialul panoului de control	PA
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	zinc turnat sub presiune