


Baterie de reglatoare LRB-3/8-D-O-K3-MIDI

Numar piesa: 528974

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---------------------------------------|---|
| Dimensiune | Midi |
| Seria | D |
| Blocaj de actionare | Buton rotativ cu blocare |
| Pozitie de instalare | orice |
| Structura constructiva | Regulator cu membrana actionat direct cu alimentare continua cu presiune |
| Funcția de regulator | Presiune de iesire constanta cu compensarea presiunii prealabile cu ventilare secundara |
| Indicator de presiune | pregatit G1/4 |
| Presiune de lucru | 1 bar...16 bar |
| Domeniu de reglare a presiunii | 0.5 bar...12 bar |
| Histerezis max. de presiune | 0.2 bar |
| Debit nominal normal | 3200 l/min |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Clasa de puritate a aerului la iesire | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Temperatura medie | -10 °C...60 °C |
| Temperatura ambianta | -10 °C...60 °C |
| Greutate produs | 3144 g |
| Tipul de montare | cu accesorii |
| Conector pneumatic 1 | G3/8 |
| Conexiune pneumatica 2 | G3/8 |
| Materialul placii de racordare | Zinc turnat sub presiune |
| Material element de comanda | PA |
| Material garnituri | NBR |
| Material carcasa | Zinc turnat sub presiune |