

Soclu conectare MHAP-PI-D-0.5

Cod: 529116

FESTO

pentru insula de ventile CPA-SC, doua bobine.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip fixare	Clip
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	5 g
Conectare electrica	Priza 3 pini
Domeniul tensiunilor de operare DC	≤ 60 V
Capacitatea curent de sarcina	3 A
Lungimea cablului	0,5 m
Diametrul cablului	1 mm
Structura cablului	3x0,14
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-20 ... 50 °C
Indicatie material	conform RoHS
Informatii referitoare la material pentru carcasa	PA
Informatii material conectori	Cupru cositorit