


Filtru MS4-LF-1/8-ERM

Numar piesa: 529407

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---------------------------------------|--|
| Dimensiune | 4 |
| Seria | MS |
| Pozitie de instalare | vertical +/- 5° |
| Finete de filtrare | 40 μm |
| Purjare a condensului | rotire manuala |
| Structura constructiva | Filtru sinterizat cu separator centrifugal |
| Cantitate max. de condens | 19 ml |
| Protectie pahar | Protectie din plastic |
| Presiune de lucru | 0 bar...14 bar |
| Debit nominal normal | 1100 l/min |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gaze inerte |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura de depozitare | -10 °C...60 °C |
| Siguranta alimentara | vedeti informatii detaliate despre material |
| Clasa de puritate a aerului la iesire | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:8:4] |
| Temperatura medie | -10 °C...60 °C |
| Temperatura ambienta | -10 °C...60 °C |
| Greutate produs | 189 g |
| Tipul de montare | optional: Instalarea liniei cu accesorii |
| Conector pneumatic 1 | G1/8 |
| Conexiune pneumatica 2 | G1/8 |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Materialul placii de racordare | Aluminiu turnat sub presiune |
| Material garnituri | NBR |
| Material filtru | PE |
| Material carcasa | Aluminiu turnat sub presiune PC |
| Material disc de separare | POM |