

Regulator presiune MS4-LR-1/8-D5-AS-Z

Numar piesa: 529422

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|--|
| Dimensiune | 4 |
| Seria | MS |
| Blocaj de actionare | Buton rotativ cu blocare blocabil cu accesorii |
| Pozitie de instalare | orice |
| Structura constructiva | Regulator cu membrana actionat direct |
| Funcția de regulator | Presiune de iesire constanta cu ventilare secundara cu comportament de curent invers |
| Indicator de presiune | cu manometru |
| Presiune de lucru | 0.08 MPa...1.4 MPa 0.8 bar...14 bar |
| Domeniu de reglare a presiunii | 0.3 bar...4 bar |
| Histerezis max. de presiune | 0.025 MPa 0.25 bar 3.625 000032 |
| Debit nominal normal | 1200 l/min |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura de depozitare | -10 °C...60 °C |
| Siguranta alimentara | vedeti informatii detaliate despre material |
| Temperatura medie | -10 °C...60 °C |
| Temperatura ambianta | -10 °C...60 °C |
| Greutate produs | 225 g |
| Tipul de montare | optional: Instalarea panoului frontal Instalarea liniei cu accesorii |
| Conector pneumatic 1 | G1/8 |

| Caracteristica | Valoare |
|--------------------------------|------------------------------|
| Conexiune pneumatica 2 | G1/8 |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Materialul placii de racordare | Aluminiu turnat sub presiune |
| Material element de comanda | PA POM |
| Material garnituri | NBR |
| Material carcasa | Aluminiu turnat sub presiune |
| Material membrana | NBR |