



# Regulator de presiune MS4-LRB-1/4-D7-AS-BD-Z

Cod: 529487

FESTO

pentru montare baterii, bloc evacuare in unghi cu racord cu fisa QS,  
presiune de iesire maxima 12 bar, cu manometru, racord P2 pe  
partea frontala.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	4
serie	MS
siguranta de actionare	buton rotativ cu opritor cu accesorii, poate fi inchis
pozitie instalare	oricare
structura constructiva	ventil de reglare cu membrana cu comanda directa cu alimentare continua cu aer comprimat
functiune de regulator	presiune de iesire constanta cu aerisire secundara cu debit invers
afisarea presiunii	cu manometru
presiune de operare	0,8 ... 14 bar
domeniul de reglare a presiunii	0,5 ... 12 bar
histerezis presiune max.	0,25 bar
debit nominal normal	640 l/min
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inert gases
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
temperatura mediului	-10 ... 60 °C -10 ... 60 °C
greutate produs	222 g
tip fixare	la alegere: montare pe panou montare in linie cu accesorii
racord pneumatic 1	G1/4
racord pneumatic 2	QS-8
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru placa de conectare	aluminu turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru piesa de deservire	POM PA
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminu turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru membrana	NBR