


# Modul ramificare MS4-FRM-1/4-Z

Numar piesa: 529558

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica   | Valoare  |
|--|--|
| Pozitie de instalare   | orice  |
| Structura constructiva   | Modul de ramificare  |
| Presiune de lucru  | 0 bar...14 bar   |
| Diametru nominal normal pe directia principala de curgere 1->2 | 4600 l/min   |
| Debit nominal normal, iesire in sus                            | 1500 l/min   |
| Debit nominal normal, iesire in jos                            | 1500 l/min   |
| Mediu de operare   | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gaze inerte       |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda                    | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                           | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                       |
| Conformitatea LABS   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura de depozitare                                      | -10 °C...60 °C   |
| Siguranta alimentara   | vedeti informatii detaliate despre material                        |
| Temperatura medie  | -10 °C...60 °C   |
| Temperatura ambianta   | -10 °C...60 °C   |
| Greutate produs  | 165 g  |
| Conector pneumatic 1   | G1/4   |
| Conexiune pneumatica 2   | G1/4   |
| Conector pneumatic 3   | G1/4   |
| Conexiune pneumatica 4   | G1/4   |
| Nota privind materialele                                       | Conform RoHS   |
| Material carcasa   | Aluminiu turnat sub presiune                                       |