


# filtru activ de carbon MS6-LFX-3/8-U

Cod: 529689

FESTO

pahar din metal, debit de tranzit de la stanga la dreapta.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	6
serie	MS
pozitie instalare	vertical +/- 5°
structura constructiva	filtru de carbune activ
protectie pahar	integrat sub forma de carcasa metalica
presiune de operare	0 ... 20 bar
Max.debit standard pentru clasa de calitate aer	900 l/min
medii de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [1:4:2] Inert gases
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
clasa de puritate a aerului la iesire	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
temperatura mediului	5 ... 30 °C
continutul rezidual de ulei	0,003 mg/m <sup>3</sup>
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
greutate produs	820 g
tip fixare	la alegere: montare in linie cu accesorii
racord pneumatic 1	G3/8
racord pneumatic 2	G3/8
indicatie material	Free of copper and PTFE conform RoHS
informatii referitoare la material pentru filtru	carbune activ
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminiu turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru pahar	aliaj maleabil aluminiu