

Lubrificator MS6-LOE-1/4-R

Numar piesa: 529779

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	6
Seria	MS
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Structura constructiva	Lubrificator proportional standard
Cantitatea max. de umplere cu ulei	75 cm ³
Protectie pahar	Protectie din plastic
Presiune de lucru	1 bar...16 bar
Debit minim pentru functia de lubrifiere	50 l/min
Debit nominal normal	2500 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Vascozitatea uleiului	ISO VG 32
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	600 g
Tipul de montare	optional: Instalarea liniei cu accesorii
Conector pneumatic 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune PC