

Regulator presiune MS6-LR-1/2-D6-AS-Z

Numar piesa: 529992

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune | 6 |
| Seria | MS |
| Blocaj de actionare | Buton rotativ cu blocare blocabil cu accesorii |
| Pozitie de instalare | orice |
| Structura constructiva | Regulator de presiune cu manometru |
| Funcția de regulator | Presiune de iesire constanta cu compensarea presiunii prealabile cu ventilare secundara |
| Indicator de presiune | cu manometru |
| Presiune de lucru | 0.8 bar...20 bar |
| Domeniu de reglare a presiunii | 0.3 bar...7 bar |
| Histerezis max. de presiune | 0.25 bar |
| Debit nominal normal | 6500 l/min |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura de depozitare | -10 °C...60 °C |
| Siguranta alimentara | vedeti informatii detaliate despre material |
| Temperatura medie | -10 °C...60 °C |
| Temperatura ambianta | -10 °C...60 °C |
| Greutate produs | 730 g |
| Tipul de montare | optional: Instalarea panoului frontal Instalarea liniei cu accesorii |
| Conector pneumatic 1 | G1/2 |
| Conexiune pneumatica 2 | G1/2 |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |

| Caracteristica | Valoare |
|-----------------------------|------------------------------|
| Material element de comanda | PA POM |
| Material garnituri | NBR |
| Material carcasa | Aluminiu turnat sub presiune |
| Material membrana | NBR |
| Material disc de separare | POM |