



Regulator de presiune MS6-LR-3/8-D5-AS-Z

Cod: 530002

FESTO

Presiunea de iesire maxima 4 bar, cu manometru, buton reglare blocabil, debit de tranzit de la dreapta la stanga.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	6
serie	MS
siguranta de actionare	buton rotativ cu opritor cu accesorii, poate fi inchis
pozitie instalare	oricare
structura constructiva	ventil de reglare cu membrana cu comanda directa
functiune de regulator	presiune de iesire constanta cu compensare a presiunii initiale cu aerisire secundara
afisarea presiunii	cu manometru
presiune de operare	0,8 ... 20 bar
domeniul de reglare a presiunii	0,3 ... 4 bar
histerezis presiune max.	0,25 bar
debit nominal normal	5.500 l/min
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inert gases
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
temperatura mediului	-10 ... 60 °C -10 ... 60 °C
greutate produs	730 g
tip fixare	la alegere: montare pe panou montare in linie cu accesorii
racord pneumatic 1	G3/8
racord pneumatic 2	G3/8
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru piesa de deservire	POM PA
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminu turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru membrana	NBR