


# Ventil cu parghie VHEF-V-M52-M-G18

Cod: 5300032

FESTO



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                     | valoare  |
|--|--|
| functie ventil                                     | 5/2 monostabil   |
| tip de actionare                                   | manual   |
| Latime   | 20 mm  |
| Debit nominal                                      | 750 l/min  |
| Presiune de operare Mpa                            | -0,095 ... 1 MPa   |
| presiune de operare                                | -0,95 ... 10 bar   |
| Structura constructiva                             | Sertar cu piston   |
| Tip de revenire                                    | arcuri mecanice  |
| Deschidere nominala                                | 5,2 mm   |
| Funcție de exhaustare a aerului                    | droselizabil   |
| Instructiuni de utilizare                          | numai actionat manual  |
| Principiu de etansare                              | moale  |
| pozitie instalare                                  | Oricare  |
| Tip de comanda                                     | direct   |
| directie de curgere                                | reversibil   |
| Suprapunere  | acoperire pozitiva   |
| Frecventa maxima de comutare                       | 0,5 Hz   |
| mediu de operare                                   | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                      |
| Indicatie pentru mediu de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK               | 1 - Rezistenta redusa la coroziune                                 |
| Conformitatea PWIS                                 | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura medie                                  | -10 ... 60 °C  |
| Temperatura mediului                               | -10 ... 60 °C  |
| moment de actionare                                | 0,6 Nm   |
| Forta maxima pe actionare                          | 200 N  |
| Forta laterala maxima pe actuator                  | 140 N  |
| Greutate produs                                    | 208 g  |
| tip fixare   | Montare pe panou frontal<br>cu orificiu<br>la alegere:             |
| Conexiune pneumatica 1                             | G1/8   |
| Conexiune pneumatica 2                             | G1/8   |
| Conexiune pneumatica 3                             | G1/8   |
| Conexiune pneumatica 4                             | G1/8   |
| Conexiune pneumatica 5                             | G1/8   |
| Indicatie material                                 | conform RoHS   |
| Materialul protectiei                              | ranforsat PA   |
| Materialul etansarilor                             | NBR  |
| Materialul carcasei                                | Aliaj de aluminiu, anodizat  |
| Materialul parghiei                                | ranforsat PA   |