



# Combinatie aparate preparare MSB6-1/2:J4M1D1A1-WP

Cod: 530229

FESTO

compus din filtru regulator, ungator, ventil electric on-off, ventil pneumatic soft-start, placa de montare pe perete. Presiunea maxima de iesire 12 bar, filtru 5 µm, cu manometru, capac blocabil, pahar de plastic cu cos de plastic, purjare automata, directia curgerii de la stanga la dreapta.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	6
serie	MS
siguranta de actionare	buton rotativ cu opritor cu accesorii, poate fi inchis
pozitie instalare	vertical +/- 5°
finetea filtrului	5 µm
evacuare condensat	complet automat
structura constructiva	ventil de refacere a presiunii ventil de anclansare filtru - regulator cu manometru ungator cu ceata de ulei
functiune de regulator	presiune de iesire constanta cu compensare a presiunii initiale cu aerisire secundara cu debit invers
protectie pahar	cos de protectie din material plastic
afisarea presiunii	cu manometru
presiune de operare	4,5 ... 12 bar
domeniul de reglare a presiunii	4 ... 12 bar
debit nominal normal	1.900 l/min
caracteristica bobina	24V DC: 1,5W
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inert gases
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
clasa de puritate a aerului la iesire	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [6:4:-]
temperatura mediului	5 ... 60 °C 5 ... 60 °C
greutate produs	3.000 g
tip fixare	cu accesorii
racord pneumatic 1	G1/2
racord pneumatic 2	G1/2
racord pneumatic 3	G1/2
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminiu turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru pahar	PC