



# Combinatie aparate preparare MSB4-1/4:H3N3M1-WP

Cod: 531097

FESTO

constand din filtru, ventil de reglare a presiunii, ungator, placa de fixare pe perete.

Presiunea de iesire maxima 12 bar, filtru de 5 µm, cu manometru, pahar din plastic cu cos din plastic, evacuare manuala a a condensului, debit de tranzit de la stanga la dreapta.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                    | valoare   |
|---|---|
| marime de fabricatie                              | 4   |
| serie   | MS  |
| siguranta de actionare                            | buton rotativ cu opritor<br>cu accesorii, poate fi inchis                   |
| pozitie instalare                                 | vertical +/- 5°   |
| finetea filtrului                                 | 5 µm  |
| evacuare condensat                                | rotativ manual  |
| structura constructiva                            | regulator cu manometru<br>filtru standard<br>ungator cu ceata de ulei       |
| protectie pahar                                   | cos de protectie din material plastic                                       |
| afisarea presiunii                                | cu manometru  |
| presiune de operare                               | 1,5 ... 14 bar  |
| domeniul de reglare a presiunii                   | 1 ... 12 bar  |
| debit nominal normal                              | 700 l/min   |
| mediu de operare                                  | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [-:4:-]<br>Inert gases                    |
| Note on operating and pilot medium                | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| clasa de rezistenta la corozione KBK              | 2   |
| temperatura de depozitare                         | -10 ... 60 °C   |
| clasa de puritate a aerului la iesire             | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [6:4:-]                    |
| temperatura mediului                              | -10 ... 60 °C<br>-10 ... 60 °C  |
| greutate produs                                   | 1.000 g   |
| tip fixare  | cu accesorii  |
| racord pneumatic 1                                | G1/4  |
| racord pneumatic 2                                | G1/4  |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | aluminu turnat sub presiune   |
| informatii referitoare la material pentru pahar   | PC  |