

Combinatie aparate preparare MSB4-1/8-FRC4:J8M1-Z

Cod: 531132

FESTO

Combinatie filtru/regulator de presiune/ungator, presiune maxima de iesire 7 bar, filtru 5 µm, cu manometru, capac blocabil, pahar de plastic cu cos de plastic, evacuare condens automata, directia curgerii de la dreapta la stanga.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| marime de fabricatie | 4 |
| serie | MS |
| siguranta de actionare | buton rotativ cu inzavorare |
| pozitie instalare | vertical +/- 5° |
| evacuare condensat | complet automat |
| structura constructiva | filtru - regulator cu manometru ungator proportional standard |
| finetea filtrului | 5 µm |
| functiune de regulator | presiune de iesire constanta cu compensare a presiunii initiale cu aerisire secundara cu debit invers |
| protectie pahar | cos de protectie din material plastic |
| afisarea presiunii | cu manometru |
| presiune de operare | 1,5 ... 12 bar |
| domeniul de reglare a presiunii | 0,3 ... 7 bar |
| debit nominal normal | 900 l/min |
| mediu de operare | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inert gases |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 |
| temperatura de depozitare | -10 ... 60 °C |
| clasa de puritate a aerului la iesire | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [6:4:-] |
| temperatura mediului | 5 ... 60 °C 5 ... 60 °C |
| greutate produs | 500 g |
| tip fixare | cu accesorii |
| racord pneumatic 1 | G1/8 |
| racord pneumatic 2 | G1/8 |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | aluminu turnat sub presiune |
| informatii referitoare la material pentru pahar | PC |