

Filtru MS6N-LF-3/8-ERV

Cod: 531515

FESTO

filtru 40 µm, pahar din plastic cu protectie din plastic, purjare complet automata, directia debitului de la stanga la dreapta.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	6
serie	MS
pozitie instalare	vertical +/- 5°
Finetea filtrului	40 µm
purjare	complet automat
Structura constructiva	Filtru de sinterizare cu separator centrifugal
Cantitatea maxima de condens	38 cm ³
Protectie pahar	pahar de protectie din material plastic
presiune de operare	2 ... 12 bar
Debit nominal	3.800 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:9-] Gaze inerte
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	600 g
tip fixare	montare in linie cu accesorii la alegere:
Conexiune pneumatica 1	3/8 NPT
Conexiune pneumatica 2	3/8 NPT
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul filtrului	PE
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune
Materialul paharului	PC
Materialul placii de separare	POM