

Prize de cuplare KD3-1/4-A

Numar piesa: 531626

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latimea nominala	5 mm
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.95 bar...12 bar
Debit nominal normal	581 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Cuplu de strangere nominal	9.5 Nm
Toleranta fata de cuplul de strangere nominal	± 15 %
Greutate produs	35 g
Conector pneumatic 1	Filet exterior G1/4
Nota privind materialele	Conform RoHS