

Conector cuplaj KDS6-CK-13


Cod: 531654

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

cu auto-inchidere, pentru cuplaj de siguranta conform ISO 4414

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2018. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| Deschidere nominala | 10 mm |
| Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura | -0,5 ... 12 bar |
| Debit nominal | 1.697 l/min |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - Rezistenta redusa la coroziune |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| Aprobare | BIA TÜV |
| Greutate produs | 121 g |
| Conexiune pneumatica 1 | CK-13 |
| Indicatie material | conform RoHS |